



Lemezanya, SNU típus Rugóacél Horganyzott ST5,5 (SNU 0538)

Cikkszám	72294.055.001
Márka	-
UBB	500711720713
UNSPSC	31161725
EAN	8715494006323
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5.5 mm
Anyag	Rugóacél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

a	26.2
b	15.1
c	11.1
D (mm)	5.5
Csavarhoz	ST5.5
m	10
s	0.8
t	0.9
Típus	SNU

Műszaki rajz

