



TOKU RATCHETS MR-2310B3/8

Cikkszám	E2053.000.111
Márka	-
UBB	500503774365
UNSPSC	27111753
EAN	8717981000234
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
Szerszám behelyezése	3/8 hüvelyk
Üresjáratifordulatszám	175
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	78
Maximális meghúzási nyomaték	78
Ratcsos modell	Igen
Max. menetméret (metrikus)	12
Szükséges levegőmennyiség	360

Szabványok