



TOKU RATCHETS MR-2410B1/2

Cikkszám	E2053.000.115
Márka	-
UBB	203122728579
UNSPSC	27111753
EAN	8717981000241
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
Szerszám behelyezése	1/2 hüvelyk
Üresjárat fordulatszám	175
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	78
Ratcsos modell	Igen
Max. menetméret (metrikus)	12
Szükséges levegőmennyiség	360

Szabványok