



RR RATCHETS RRW-2403 3/8 68NM

Cikkszám	E2077.000.110
Márka	-
UBB	500504319442
UNSPSC	27111753
EAN	8717981000593
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
Szerszám behelyezése	3/8 hüvelyk
Üresjárat fordulatszám	150
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	68
Maximális meghúzási nyomaték	68
Ratcsos modell	Igen
Max. menetméret (metrikus)	12
Szükséges levegőmennyiség	360

Szabványok