FABORY

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16

Artikelnummer	20230.160.001
Merk	-
UBB	950353012905
UNSPSC	31161618
EAN	8715492605856
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	1000 mm
Merk	Fabory
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	1 meter

Standaarden

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technische specificatie

d-D	M16
L (mm)	1000
P	2

Technische tekening