

Écrou à oreilles A UNC ASME B18.6.9 Acier inoxydable (Inox) ASTM F594 316 5/16-18



Numéro d'article	U55810.031.0001
Marque	-
UBB	500625895239
UNSPSC	31162400
EAN	8715492905000
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5/16 Inch
Mode d'entraînement	Oreille
Forme de tête	Oreille
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM F594 316
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse

Normes

ASME	B18.6.9
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	1.25
B (max.)	0.66
d (min.)	0.32
E (max.)	0.58
TPI	18

Dessin technique

